

ANDNINGSLUFTSKOMPRESSOR D 170L /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2350-497011	ANDLUFTKOMP D170L/T

Vårdbestämmelser

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och underhållshandbok.

Sk	=	Säkerhetskontroll
GT 1	=	Grundtillsyn (GT1 utförs varje år)
GT 15	=	Grundtillsyn (GT15 utförs var 15:e år)
GT 500h	=	Grundtillsyn (GT 500h utförs var 500:e drifttimme)
GT 1000h	=	Grundtillsyn (GT 1000h utförs var 1000:e drifttimme)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enloigt GT 1
Se UH	=	Se anvisningar i M7786-266221 UHHDB ANDLUFTKOMP

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-266221	UHHDB ANDLUFTKOMP
M7786-266201	ANVHDB ANDLUFTKOMP

Materiell

Sk	GT				System/komponent	Se UH	Omfattning/felyttring
	1	15	500h	1000h			
	×				Kylare		Rengöring
	×				Intagsfilter	×	Kontroll av skick, ev. underhåll
	×				Olje-/vattenavskiljare	×	Underhåll, byte av o-ringar
	×				Filterhus	×	Underhåll, byte av o-ringar
	×				Kompressor	×	Byte av olja
	×				Dieselmotor	×	Byte av olja och oljefilter
×	×				Luftanalys		Enligt SS-EN 12021
×	×				Säkerhetsventil 3:e steget	×	Kontroll av öppningstryck
	×				Ram		Kontroll, ev. bättringsmålning
		×			Filterhus	×	Byte
			×		Intagsfilter	×	Byte
			×		Filterhus för intagsluft	×	Byte av o-ring
			×		Flaskanslutning	×	Byte av o-ring
			×		Drivmotor	×	Byte av drivrem
			×		Olje-/vattenavskiljare	×	Byte av o-ringar
			×		Dräneringsaxlar	×	Byte av o-ring
			×		Filterhus	×	Byte av o-ringar
			×		Tryckhållning-/backventil	×	Kontroll, ev. justering
			×		Samtliga anslutningar		Kontroll av läckage
				×	Silikonpackning (1:a steget)	×	Byte
				×	O-ring i ventil (2:a steget)	×	Byte
				×	O-ring i ventil (3:e steget)	×	Byte
				×	1:a stegets inloppsventil	×	Byte av ventil inkl. packningar
				×	1:a stegets utloppsventil	×	Byte av ventil inkl. packningar
				×	2:a stegets inlopps-/utloppsventil	×	Byte av ventil inkl. packningar
				×	3:e stegets inlopps-/utloppsventil	×	Byte av ventil inkl. packningar